

référence 230000

réf. A-4211-0



- Compatible avec :
  - prothèses auditives
  - implants cochléaires
  - récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation
- Livré avec microphone de table et combiné d'écoute ergonomique
- Conforme à la norme EN 60118-4

Le **LA-90 Set** est adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le LA-90 entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT». Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au LA-90. La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.

La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du LA-90. Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne nécessite pas de piles.

Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le LA-90 est mis en marche. Pour un utilisation fixe, le LA-90 peut être vissé sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivol Kensington™.

|  |
|--|
| <p><b>Éléments et accessoires inclus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA-90</li> <li>- 1 insert noir</li> <li>- bloc-secteur</li> <li>- 2 autocollants oreille barrée</li> <li>- 1 microphone de table avec cordon de raccordement</li> <li>- 1 combiné avec son cordon spiralé</li> <li>- 1 gabarit de perçage</li> </ul> |
| <p><b>Caractéristiques générales</b></p>   |
| <p><b>Couleur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA-90 : gris métallisé avec insert noir</li> <li>- microphone : noir</li> <li>- combiné : noir</li> </ul>   |
| <p><b>Dimensions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA-90 : 200 x 185 x 70 mm</li> <li>- microphone de table :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- support : 140 x 150 x 20 mm</li> <li>- col de cygne : env. 370 cm</li> <li>- combiné : 215 x 45 x 45 mm</li> </ul> </li> </ul>                             |
| <p><b>Poids :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA-90 : 635 g batterie incluse</li> <li>- microphone : 453 g</li> <li>- combiné : 155 g</li> </ul>  |
| <p><b>Caractéristiques techniques LA-90</b></p>  |
| <p><b>Alimentation :</b><br/>Bloc-secteur 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz/<br/>16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V</p>  |
| <p><b>Autonomie :</b> 6 h sur batterie</p>   |
| <p><b>Portée du champ magnétique :</b> 1 m</p>   |
| <p><b>Microphone intégré :</b> Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.</p>  |
| <p>Entrée microphone externe Jack 3,5 mm, avec sensibilité d'entrée réglable</p>   |
| <p>Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume réglable</p>  |
| <p><b>Réglage et affichage</b></p>   |
| <p>Boutons marche et arrêt</p>   |
| <p>Réglage du niveau de l'entrée microphone</p>  |
| <p>Réglage du volume de la sortie casque</p>   |
| <p>Sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe</p>   |
| <p>Fixation possible par vissage sur le comptoir, par accrochage mural ou par antivol Kensington™</p>  |
| <p><b>Microphone de table et combiné</b></p>   |
| <p>Microphone de table directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le LA-90</p>   |
| <p>Combiné ergonomique avec écouteur raccordé au LA-90 par un cordon spiralé</p>   |